

SILVYN® KSE-M

SILVYN® KSE-M - SILVYN® FPAS용 통합 EMV 차폐기능이 있는 스크류식 호스



최대 진동 보호



최적 변형 방지



신뢰도



통합 SKINTOP® 케이블 그랜드



간섭 신호



자외선 저항

장점

빠른 조립
진동 보호
추가적인 케이블 압력 완화
추가 케이블 씰링
최적 차폐 접속 (EMC)

응용 범위

보호 전선관과 조합:
SILVYN® FPAS

차폐된 케이블 및 전선이 추가적인 보호를 필요로 할 때 사용

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KSE-M

제품 특성

UV 저항성 및 내후성 검정색
스크류 드라이버로 제거 가능

인증

UL FILENUMBER E308201

제품 구성

미터법 연결 스레드
EMC 케이블 글랜드
통합된 둥근 톱니를 가진 상단 부분

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅
인증:	IEC EN 61386-23
요청시:	EMC 스프링 미포함
전달된 색상:	검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료:	니켈 도금 구리 PA66 할로겐 프리
보호 평가:	전선관: IP66 케이블: IP68
온도 범위:	-30°C ~ +100°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

SILVYN® KSE-M

품번	미터법 크기	Clamping range in mm	쓰레드(thread) 길이 (mm)	SILVYN® FPAS에 적합	외부지름을 고려한 전선관을 위한 것	피스 / PU
SILVYN® KSE-M 검정색						
55507105	16 x 1.5/1	4.5 - 9	12	13	13,0	10
55507115	16 x 1.5/2	4.5 - 9	12	16	15,8	10
55507125	20 x 1.5/1	7 - 12.5	12	16	15,8	10
55507135	20 x 1.5/2	7 - 12.5	12	21	21,2	10
55507145	25x1.5	9 - 16.5	12	28	28,5	10
55507155	32 x 1.5	11 - 21	15	34	34,5	10
55507165	40x1.5	19 - 28	15	42	42,5	1
55507175	50 x 1.5	27 - 35	15	54	54,5	1