

ÖLFLEX® SF

가요성이 극히 뛰어난 H05VV-F 전원 케이블

ÖLFLEX® SF-H05VV-F 다양한용도, 특히 휴대용 장비, U
0/U: 300/500V용으로 매우 유연하고 컬러 코드 HAR PVC 전원 케이블

정보

손에 들수 있는 장비를 위한 굉장히 유연한 케이블
EN 50396에 의한 오존 저항성



장점

하모나이제이션으로 유럽에서 높은 채택률

응용 범위

가정 기기, 전기 작동 도구 그리고 손으로 작동하는 도구들을 위해 매우 적합
H05VV-F 케이블 타입은 사무실을 제외하고는 상업용 건물에 사용되지 않을 수도 있음
영구적인 외부 사용은 피하여 주십시오

제품 특성

난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
저온에서 높은 유연성
디자인과 기하학은 하모나이제이션 문서와 일치
EN 50396에 의한 오존 저항성

인증

EN 50525-2-11에 따르는 H05VV-F,
6코어: EN 50525-2-11 기준

제품 구성

각 전선의 직경이 0.07mm인 순연동선 전선의 굉장히 미세한 연합
PVC 심선 절연, 냉온-저항성
냉온-저항성을 가진 주황색 (RAL 2003) PVC 외피

최근 업데이트 (22.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SF

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 5.0 Class 설명: 가용성 케이블
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class 설명: 유연한 케이블
코어 인식 코드:	VDE 0293-308에 의거한 색상, 부록 T9 참조 6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합:	광장히 미세한 전선 (각 전선의 직경은 0.07 mm이다)
최소 곡률 반경:	간헐적 움직임: 10 x 외경 고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압:	U0/U: 300/500 V
시험 전압:	3000 V
보호 도체:	G = GN/YE 포함 X = GN/YE 미포함
온도 범위:	구부림: -15°C ~ +60°C

비고

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예, 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매



ÖLFLEX® SF

Article number	선심수(CORE) / 단면적(mm²)	외경 (mm)	구리 지수 (kg/km)	무게 (kg/km)
ÖLFLEX® SF				
0027590	2 X 0.75	6.4	14.9	50
0027591	3 G 0.75	7	22.3	60
00275923	4 G 0.75	7.7	29.7	73
00275933	5 G 0.75	8.7	37.1	88
0027600	2 X 1.0	6.8	20.1	74
0027601	3 G 1.0	7.4	30.2	87
00276033	5 G 1.0	9.2	50.8	130
0027701	3 G 1.5	8.7	44.8	116
00277023	4 G 1.5	9.9	61	166
00277033	5 G 1.5	11.1	72	184