

## SILVYN® SPLIT COS

SILVYN® SPLIT COS 케이블 보호 전선관을 고정하기 위한 일체형 전선관 홀더



할로겐프리



조립 시간



내온도성



자외선 저항

### 장점

빠른 조립  
간편한 해체  
높은 인장 강도  
리브에 의해 유지되는 전선관  
느슨한 부품 없음

### 응용 범위

보호 전선관과 조합:  
SILVYN® SPLIT

모든 용도를 위한 기계 벽면의 전선관의 조임

### 제품 특성

일체형 전선관 홀더

### 주의

UV 저항성 및 내후성

### 기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001171

ETIM 5.0 Class 설명: 보호 호스용 홀더

최근 업데이트 (23.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02\_03.16

**SILVYN® SPLIT COS**

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 분류 ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001171<br>ETIM 6.0 Class 설명: 보호 호스용 홀더 |
| 전달된 색상:    | 검정색 (RAL 9005), UV 저항성                                      |
| 재료:        | 할로겐 프리 PA                                                   |
| 온도 범위:     | -40°C ~ +120°C                                              |

**비고**

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.  
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

**SILVYN® SPLIT COS**

| 품번       | 공칭 (노미날) 크기 | 홀 Ø (mm) | SILVYN® SPLIT에 적합 | 피스 / PU |
|----------|-------------|----------|-------------------|---------|
| 61806693 | 6           | M3       | 6                 | 100     |
| 61806690 | 10          | M3       | 10                | 100     |
| 61806676 | 10          | M5       | 10                | 100     |
| 61806694 | 11          | M3       | 11                | 100     |
| 61806700 | 14          | M3       | 14                | 100     |
| 61806677 | 14          | M5       | 14                | 50      |
| 61806695 | 16          | M5       | 16                | 50      |
| 61806696 | 16          | M6       | 16                | 50      |
| 61806710 | 20          | M5       | 20                | 50      |
| 61806678 | 20          | M6       | 20                | 50      |
| 61806720 | 23          | M5       | 23                | 50      |
| 61806679 | 23          | M6       | 23                | 50      |
| 61806697 | 29          | M5       | 29                | 50      |
| 61806698 | 29          | M6       | 29                | 50      |
| 61806730 | 37          | M6       | 37                | 20      |
| 61806740 | 45          | M6       | 45                | 20      |
| 61806699 | 70          | M6       | 70                | 10      |