SILVYN® HCX

SILVYN® HCX는 연동 프로파일 및 열가소성 재킷이 있는 방수, 내열 전선관



기계적 저항성

튼튼함

내온도성

자외선 저항

방수

장점
액체로 부터 보호
높은-인장력
튼튼함
높은 충격 저항성

응용 범위
기계 엔지니어링
제지 산업
측정과 제어기술
철도 응용
옥외

제품 특성
UV-저항성

최근 업데이트 (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HCX

제품 구성
거친 프로필의 나선형으로 감긴 무거운 금속 보호 전선관
열-안정화된 플라스틱 외피

주의
PU = 10m(요청 시)

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 class 설명: 보호용 금속 호스
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스
요청시:	드럼 요청시 10m 코일 길이가 더 길어짐
전달된 색상:	흑색
재료:	열가소성 수지 일라스토머 표피 금속
온도 범위:	-55°C에서 +145°C 단기: 최대 +160°C

비고
* 타사제품, 랍 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HCX

품번	공칭 (노미날) 크기	ID x OD mm	곡률 반경(mm)	PU ring (m)
SILVYN® HCX				
61744228	3/8"	12.6 x 17.8	85	30
61744229	1/2"	16 x 21.1	110	30
61744230	3/4"	21 x 26.4	140	30
61744231	1"	26.5 x 33.1	170	30
61744240	1 1/4"	35.1 x 41.8	215	15
61744242	1 1/2"	40.3 x 47.8	250	15
61744244	2"	51.6 x 59.9	300	15

최근 업데이트 (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.