


FIPLOCK® ONE-HS

FIPLOCK® PA6 / PA12에 적합한 최고 요구 사항을 위한 전선관 연결 시스템

FIPLOCK[®] ONE-HS

정보

혁신적인 잠금 시스템을 갖춘 새로운 전선관 연결 시스템



철도



화학적 저항성 우수



화염 저지력



할로겐프리



내한성



최대 진동 보호



기계적 저항성



조립 시간

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE-HS



저중량



최적 변형 방지



튼튼함



신뢰도



자외선 저항



방수



장점

치아 시스템 전체에 의한 매우 높은 인장 강도
통합 코딩 시스템으로 인한 장착 안전 보장
우수한 IP 등급
빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감

응용 범위

FIPLOCK®

PA6 / PA12에 최적화
증가 된 방수성에 대한 요구
실내 및 실외 사용

제품 특성

360° 치아 시스템으로 인한 모든 주변 잠금 메커니즘
통합 코딩 시스템이있는 잠금 장치
다양한 파형 전선관 파동에 걸친 씰링 범위 확장

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅

인증:

IEC EN 61386-23
EN 45545-2 HL3

전달된 색상:

회색 (RAL 7005) 검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료:

PA 6
할로겐 프리
UL 94V-0에 따른 화재 성능

보호 평가:

IP66/IP67/IP68/IP69

온도 범위:

-45°C ~ +120°C

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE-HS

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

FIPLOCK® ONE-HS

품번	공칭 (노미날) 크기	홀 Ø (mm)	설계	FIPLOCK® PA6 / PA12에 최적화	색상	피스 / PU
61805116	17	8.5	Single	17	검정색	10
61805117	23	8.5	Single	23	검정색	6
61805118	29	8.5	Single	29	검정색	6
61805119	36	8.5	Single	36	검정색	4
61805120	48	8.5	Single	48	검정색	4
61805121	56	8.5	Single	56	검정색	4
61805122	12	8.5	Single	12	검정색	10
61805123	17	8.5	Single	17	검정색	6
61805124	23	8.5	Single	23	검정색	6
61805125	29	8.5	Single	29	검정색	4
61805126	36	8.5	Single	36	검정색	4
61805127	48	8.5	Single	48	검정색	4
61805128	2x 36	8.5	Double	36	검정색	4
61805129	2x 48	8.5	Double	48	검정색	4
61805130	3x 36	8.5	3배	36	검정색	4
61805131	3x 48	8.5	3배	48	검정색	4
61805132	4x 36	8.5	네 배	36	검정색	4
61805133	4x 48	8.5	네 배	48	검정색	4

FIPLOCK® ONE-HS

