

SILVYN® HFX

SILVYN® HFX는 연동 프로파일과 PUR 자켓을 갖춘 방수, 내 화학성 전선관



옥외용에 적합



화학적 저항성 우수



할로겐프리



내한성



기계적 저항성



내유성



튼튼함



신뢰도



내온도성



자외선 저항



방수

최근 업데이트 (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HFX



장점

충격 저항성
튼튼함
마모 보호
오일, 저온, 미생물과 가수 분해에 대한 높은 저항성
방수성

응용 범위

기계 엔지니어링
제지 산업
측정과 제어기술
철도 응용
옥외

제품 특성

UV-저항성
할로겐프리와 화염 저지력
높은 기계적 화학적 저항성

제품 구성

거친 프로필의 나선형으로 감긴 무거운 금속 보호 전선관
PUR 외피

주의

PU = 10m(요청 시)

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 class 설명: 보호용 금속 호스
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스
요청시:	드럼 요청시 10m 코일 길이가 더 길어짐
전달된 색상:	흑색
재료:	PUR 피복 금속
온도 범위:	-55°C ~+105°C 단기간: 최대+125°C

비고

* 타사제품, 랍 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매



SILVYN® HFX

품번	공칭 (노미날) 크기	ID x OD mm	곡률 반경(mm)	PU ring (m)
SILVYN® HFX				
64400200	5/16"	10.1 x 14.4	65	30
64400210	3/8"	12.6 x 17.8	85	30
64400220	1/2"	16 x 21.1	110	30
64400230	3/4"	21 x 26.4	140	30
64400240	1"	26.5 x 33.1	170	30
64400250	1 1/4"	35.1 x 41.8	215	15
64400251	1 1/2"	40.3 x 47.8	250	15
64400252	2"	51.6 x 59.9	300	15