

FIPLOCK® ONE-CS

FIPLOCK® PA6 / PA12에 적합한 최고 요구 사항을 위한 전선관 연결 시스템

FIPLOCK® ONE-CS

정보

혁신적인 잠금 시스템을 갖춘 새로운 전선관 연결 시스템



철도



화학적 저항성 우수



화염 저지력



할로겐프리



내한성



최대 진동 보호



기계적 저항성



조립 시간



저중량

최근 업데이트 (21.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE-CS



최적 변형 방지



튼튼함



신뢰도



자외선 저항



방수



장점

치아 시스템 전체에 의한 매우 높은 인장 강도
통합 코딩 시스템으로 인한 장착 안전 보장
우수한 IP 등급
빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감

응용 범위

FIPLOCK®

PA6 / PA12에 최적화
증가 된 방수성에 대한 요구
실내 및 실외 사용

제품 특성

360° 치아 시스템으로 인한 모든 주변 잠금 메커니즘
통합 코딩 시스템이있는 잠금 장치
다양한 파형 전선관 파동에 걸친 씰링 범위 확장

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅

인증:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL3

전달된 색상:

회색 (RAL 7005) 검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료:

PA 6

할로겐 프리

UL 94V-0에 따른 화재 성능

보호 평가:

IP66/IP67/IP68/IP69

온도 범위:

-45°C ~ +120°C

FIPLOCK® ONE-CS**비고**

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매



FIPLOCK® ONE-CS

품번	공칭 (노미날) 크기	홀 Ø (mm)	FIPLOCK® PA6 / PA12에 최적화	색상	피스 / PU
FIPLOCK® ONE-CS, 흑색					
61805039	12	M4	12	검정색	10
61805040	17	M5	17	검정색	10
61805041	23	M6	23	검정색	6
61805042	29	M6	29	검정색	6
61805043	36	M6	36	검정색	4
61805044	48	M6	48	검정색	4
FIPLOCK® ONE-CS, 회색					
61805045	12	M4	12	회색	10
61805046	17	M5	17	회색	10
61805047	23	M6	23	회색	6
61805048	29	M6	29	회색	6
61805049	36	M6	36	회색	4
61805050	48	M6	48	회색	4

FIPLOCK® ONE-CS

