


SILVYN® SSV

SILVYN® SSV - PG 니켈 도금 구리 PG 나사 전선관 연결



최적 변형 방지



튼튼함

장점

플라스틱 전선관에 대한 인장 강도가 높은 전선관 글랜드

응용 범위

보호 전선관과 조합:
SILVYN® SI

SILVYN® SP

SILVYN® SP-PU

제품 특성

높은-인장력
튼튼함
최적 디자인

제품 구성

PG 연결 나사
특수 그림 단면이 있는 전선관 인입부

주의

필요한 전선관 클램프 SILVYN® SCH

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SSV

분류 ETIM 6:

재료:

온도 범위:

ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅

몸체: 니켈도금 구리

O-링: NBR

-20°C에서 +80°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매



SILVYN® SSV

품번	PG 크기	SW (mm)	전체 길이 mm	쓰레드(thread) 길이 (mm)	명확한 오프닝 (mm)	SILVYN® SCH에 적합	SILVYN® SI에 적합	SILVYN® SP에 적합	SILVYN® SP- PU에 적합	피스 / PU
SILVYN® SSV										
52003070	9	19	25	5.5	8	10 - 16 S	-	10 x 14	10 x 14	100
53800020	9	19	25	5.5	10	12 - 20 S	-	12 x 16	12 x 16	100
52003080	11	22	25	6	12	16 - 25 S	-	14 x 18	14 x 18	50
52024560	11	22	25	6	14	16 - 25 S	-	16 x 20	16 x 20	50
52003090	13.5	25	27.5	6.5	15.5	20 - 32 S	18 x 22	-	-	50
52003100	16	30	27.5	7.5	19	20 - 32 S	-	22 x 27	22 x 27	25
52003110	21	32	30	8	21	20 - 32 S	23 x 28	-	-	25
53800080	29	40	33	9.5	27	25 - 40 S	-	30 x 36	30 x 36	25
52024640	29	42	33	9.5	30	35 - 50 S	32 x 38	-	-	25
52002980	36	52	37	12	34	35 - 50 S	-	38 x 44	38 x 44	10
52002990	42	57	41	14	41	40 - 60 S	-	45 x 51	-	5

최근 업데이트 (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16