

SILVYN® HTDL

SILVYN® HTDL은 인터 로크 프로필 및 PVC 자켓으로 UL/CSA 승인을 받은 방수 전선관



기계적 저항성



튼튼함



내온도성



방수



다양한 승인 인증

장점

액체로부터 보호
높은 인장력
튼튼함
높은 충격 저항성

응용 범위

기계 엔지니어링
플랜트 엔지니어링
변압기 건설
철도 응용
수출

제품 구성

거친 프로필의 나선형으로 감긴 무거운 금속 보호 전선관
플라스틱 외피

최근 업데이트 (13.06.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HTDL**주의**

평상 크기 최대 3/8"와 11/4"을 포함하는 경우에 접지를 위한 지속적인 구리 도체와 함께. 특별한 열과 태양광 저항성 플라스틱 외피를 가진 아연도금 철판으로 만들어진 무거운 금속 코어 인서트. 외부 범위에서 NEC 501-4B에 의하여 사용이 가능

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 class 설명: 보호용 금속 호스

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001179

ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스

Norm references / Approvals:

UL 360

NEC 501-4B

전달된 색상:

흑색

재료:

금속과 PVC 화합물 외피

온도 범위:

-40°C에서 +105°C

단기: 최대 +120°C

비고

* 타사제품, 랩 생산품 아님

규격 1 1/2" 및 2"구리 도체 없음

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매



SILVYN® HTDL

품번	공칭 (노미날) 크기	ID x OD mm	곡률 반경(mm)	PU ring (m)
SILVYN® HTDL				
61814190	3/8"	12.6 x 17.8	85	60
61814200	1/2"	16.1 x 21.1	110	60
61814210	3/4"	21.1 x 26.4	140	45
61814220	1"	26.8 x 33.1	170	30
61814230	1 1/4"	35.4 x 41.8	215	15
61814240	1 1/2"	40.3 x 47.8	250	15
61814250	2"	51.6 x 59.9	300	15