SILVYN® RKS

SILVYN® RKS - 케이블 클램프

조립 시간

신뢰도

장점
빠르고 쉬운 장착
다양한 응용

응용 범위
플랜트 엔지니어링
철도 응용
자동화 산업
케이블, 전선관 및 파이프의 조임 클램프

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001171 ETIM 5.0 Class 설명: 보호 호스용 홀더
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001171 ETIM 6.0 Class 설명: 보호 호스용 홀더
재료:	강철, 아연 도금 폴리클로로플렌
온도 범위:	-35°C ~ +100°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

품번	제품 명칭	금속 폭 (mm)	폭 x 고무 프로필 (mm)의 두께	직경 (mm)	홀 Ø (mm)	피스 / PU
SILVYN® RKS 1						
61825170	6/12	12	15 x 1.2	6	5.3 (M5)	100
61825180	8/12	12	15 x 1.2	8	5.3 (M5)	100
61825190	10/12	12	15 x 1.2	10	5.3 (M5)	100
61825200	12/12	12	15 x 1.2	12	5.3 (M5)	100
61825210	13/15	15	18.5 x 1.5	13	6.4 (M6)	100
61825355	14/15	15	18.5 x 1.5	14	6.4 (M6)	100
61825365	15/15	15	18.5 x 1.5	15	6.4 (M6)	100
61825375	16/15	15	18.5 x 1.5	16	6.4 (M6)	100
61825040	18/15	15	18.5 x 1.5	18	6.4 (M6)	100
61825052	19/15	15	18.5 x 1.5	19	6.4 (M6)	100
61825380	20/15	15	18.5 x 1.5	20	6.4 (M6)	100
61825382	21/15	15	18.5 x 1.5	21	6.4 (M6)	100
61825050	22/15	15	18.5 x 1.5	22	6.4 (M6)	100
61825390	23/15	15	18.5 x 1.5	23	6.4 (M6)	100
61825400	25/15	15	18.5 x 1.5	25	6.4 (M6)	100
61825402	26/15	15	18.5 x 1.5	26	6.4 (M6)	100
61825250	28/15	15	18.5 x 1.5	28	6.4 (M6)	100
61825255	30/15	15	18.5 x 1.5	30	6.4 (M6)	100
61825257	32/15	15	18.5 x 1.5	32	6.4 (M6)	100
61825259	34/15	15	18.5 x 1.5	34	6.4 (M6)	100
61825260	35/15	15	18.5 x 1.5	35	6.4 (M6)	100
61825392	24/20	20	25 x 1.5	24	8.4 (M8)	100
61825262	36/20	20	25 x 1.5	36	8.4 (M8)	100
61825264	38/20	20	25 x 1.5	38	8.4 (M8)	100
61825295	40/20	20	25 x 1.5	40	8.4 (M8)	100

최근 업데이트 (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.