

PEW 12 범용 공구

PEW 12: 범용 프레스링 플라이어, 교환식 다이, 독일 제조, 다이의 평행 잠금 운동, 인체 공학적 디자인



장점

병렬 조(jaw) 클로징
인체 공학적 핸들
One or two-hand operation
인서트는 쉽게 교환 가능

응용 범위

Compatible with the crimping dies for the PEW 12 system (crimping dies either fit into PEW 12 or PEW 12S)
Crimping of almost all crimped connections with conductor cross-sections 0.08-95 mm²

제품 특성

Version PEW 12S has a larger opening angle and is therefore intended for the larger PEW 12S crimping dies (see item description of the crimping dies)

포함 사항

Crimping tool will be delivered without case and without inserts
Empty case includes placeholders for 15 crimping dies and 4 locators

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 class 설명: 압착 도구 케이블 러그, 케이블 엔드 슬리브, 쉴드 연결

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Class 설명: 압착 도구 케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 슬리브, 쉴드 연결

전달된 색상:

유광

요청 시 크롬 도금된 압착 플라이어 제공 (문서 번호 61813800)

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

PEW 12 범용 공구

품번	제품 명칭	피스 / PU
플라이어		
61813807	PEW 12 without inserts	1
61814610	PEW 12S without inserts	1
61813819	PEW 12 케이스	1