SILVYN® SSUE

SILVYN® SSUE 유연한 스테인레스 스틸 전선관으로 기계적 부하가 크고 내식성



열-저항성

내한성

내부식성

기계적 저항성

튼튼함

내온도성

장점
높은-인장력
내부식성
유연한
높은 기계적 응력 용도
열-저항성

응용 범위
연안 어플리케이션
측정기술
플랜트 엔지니어링
습도가 있는 실내나 실외 용도
높은 기계적 내구성을 요구되는 산업 현장

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SSUE

제품 특성
고유한 저 화재 위험

제품 구성
거친 프로필의 나선형으로 감긴 금속 보호 전선관

주의
SILVYN® SSU 10 with double-interlocked profile

SILVYN® SSUE 10 + 12 with double-interlocked profile

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 class 설명: 보호용 금속 호스
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스
인증:	IEC EN 61386-23
재료:	스테인레스 강철 AISI 316 DW Nr. 1.4404
온도 범위:	-100°C에서 +400°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® SSUE

품번	공칭 (노미날) 크기	ID x OD mm	곡률 반경(mm)	SILVYN® LGEF-M/LGES-M에 적합	PU ring (m)
SILVYN® SSUE - 스테인리스 스틸					
61804600	10	6.8 x 9.1	25	M 12 x 1,5	25
61804601	12	10 x 12.3	30	M 16 x 1,5/1	25
61804602	16	12.9 x 16.4	40	M 16 x 1,5/2	25
61804603	20	16.9 x 20.4	45	M 20 x 1,5	25
61804604	25	20.9 x 24.3	55	M 25 x 1,5	25
61804605	32	27.8 x 31.7	70	M 32 x 1,5	25
61804612	40	37.3 x 42.1	80	M 40 x 1,5	10
61804613	50	48 x 52.8	90	M 50 x 1,5	10

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.