

SILVYN® FLEXILOK PG

SILVYN® FLEXILOK PG - PG 나사 전선관 연결

정보

매우 경제적

small purchasing unit 소규모 구매 단위



할로겐프리



조립 시간



공간 요구 사항



내온도성

장점

빠른 조립

조립 간편

비용 효율적인 전선관 글랜드

느슨한 부품 없음

새로운 공간 절약 디자인

응용 범위

기계 엔지니어링

제어 판넬 제조

이동 응용

협소하고 제한된 작업 공간

빌딩 설치

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FLEXILOK PG

제품 특성

UV 저항성 및 내후성 검정색
원피스 슬림 디자인
할로겐 및 카드뮴 프리

인증

UL FILENUMBER E308201

제품 구성

PG 연결 나사
단일 몸체
특수 클램핑 시스템

주의

스크류 드라이버로 제거 가능

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅
요청사:	FPAS 10용 M12x1,5 / PG 7 FPAS 42용 M40x1,5 / PG 36 FPAS 54용 M50x1,5 / PG 48
전달된 색상:	회색(RAL 7031) 검정색(RAL 9005), UV 저항성
재료:	PA66 할로겐 프리
보호 평가:	IP 66
온도 범위:	-40°C ~ +120°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

SILVYN® FLEXILOK PG

품번	쓰레드(thread) 길이 (mm)	SILVYN® FPAS에 적합	전선관 OØ (mm)에 적합	피스 / PU
SILVYN® FLEXILOK PG 검정색				
65500475	10	FPAS 13	13,0	10
65500495	10	FPAS 16	15,8	10
65500485	10	FPAS 13	13,0	10
65500395	10	FPAS 16	15,8	10
68100055	10	FPAS 16	15,8	10
68100075	10	FPAS 21	21,2	10
68100065	11	FPAS 16	15,8	10
68100085	11	FPAS 21	21,2	10
68100095	12	FPAS 28	28,5	10
68880005	12	FPAS 34	34,5	10
SILVYN® FLEXILOK PG 회색				
65500470	10	FPAS 13	13,0	10
65500490	10	FPAS 16	15,8	10
65500480	10	FPAS 13	13,0	10
65500390	10	FPAS 16	15,8	10
68100050	10	FPAS 16	15,8	10
68100060	11	FPAS 16	15,8	10
68100080	11	FPAS 21	21,2	10
68100090	12	FPAS 28	28,5	10
65500620	12	FPAS 34	34,5	10