SILVYN® SINUS PA6

SILVYN® SINUS PA6 비틀림 운동에서도 닫혀있는 평행한 주름, 파장 슬릿 전선관

정보
후속 조립을 위한 파장 슬릿
최대 +140°C까지 특수 내열성 폴리아미드로 제작





태양 에너지

화학적 저항성 우수

할로겐프리

조립 시간

신뢰도

내온도성

자외선 저항

장점
파장 슬릿은 대부분 비틀림에 의해 닫혀 있음
안적적인 구조
유연한
구김-저항성
후속 케이블 보호

응용 범위
솔라 응용
선박 제조
기계 엔지니어링

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SINUS PA6

전기 산업

제품 특성
오일, 원유, 산과 다른 화학물질에 대한 높은 저항성
할로겐 및 카드뮴 프리
마모저항성

제품 구성
파장 슬릿이 있는 정밀히 주름진 폴리아미드 6 전선관

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스
주의:	DIN 53 455에 의거한 파단 신장율: 50- 200 % DIN 53 453에 의거한 충격 저항: 파열 없음 DIN 53 453에 의거한 동적 절단 충격 저항: 파열 없음 가연성 등급: UL 94HB
전달된 색상:	검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료:	PA6 온도에 맞게 변화함, 카드뮴 프리, 할로겐 프리
온도 범위:	-40°C ~ +140°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SINUS PA6

품번	ID x OD mm	SILVYN® holder에 적합	PU ring (m)
SILVYN® SINUS PA6			
61806550	6.7 x 10	FCL 10 / 5550 6905	50
61806555	8.4 x 11.4	-	50
61806560	9.9 x 13	FCL 13 / 5550 6915	50
61806565	12.2 x 15.7	FCL 16 / 5550 6925	50
61806570	16.6 x 21.2	FCL 21 / 5550 6935	50
61806575	21.3 x 25.4	FCL 25 / 5550 7415	50
61806580	23.2 x 28.3	FCL 28 / 5550 6945	50

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16