

FIPLOCK® ONE PG

FIPLOCK® PA6 / PA12에 적합한 최고 요구 사항을 위한 전선관 연결 시스템

FIPLOCK® ONE PG

정보

혁신적인 잠금 시스템을 갖춘 새로운 전선관 연결 시스템



철도



화학적 저항성 우수



화염 저지력



할로겐프리



내한성



최대 진동 보호



기계적 저항성



조립 시간

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE PG



저중량



최적 변형 방지



튼튼함



신뢰도



자외선 저항



방수



장점

치아 시스템 전체에 의한 매우 높은 인장 강도
통합 코딩 시스템으로 인한 장착 안전 보장
우수한 IP 등급
빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감

응용 범위

FIPLOCK®

PA6 / PA12에 최적화
증가 된 방수성에 대한 요구
실내 및 실외 사용

제품 특성

360° 치아 시스템으로 인한 모든 주변 잠금 메커니즘
통합 코딩 시스템이있는 잠금 장치
다양한 파형 전선관 파동에 걸친 씰링 범위 확장

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅

인증:

IEC EN 61386-23
EN 45545-2 HL3

전달된 색상:

검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료:

PA 6
할로겐 프리
UL 94V-0에 따른 화재 성능

보호 평가:

IP66/IP67/IP68/IP69

온도 범위:

-45°C ~ +120°C

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE PG

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

FIPLOCK® ONE PG

품번	PG 크기	SW (mm)	쓰레드(thread) 길이 (mm)	명확한 오프닝 (mm)	FIPLOCK® PA6 / PA12에 최적화	색상	피스 / PU
61804243	7	17	11	7.8	7	검정색	10
61804244	9	20	11	10.9	10	검정색	10
61804245	11	22	11	12	12	검정색	10
61804246	13.5	22	11	13.7	12	검정색	10
61804247	16	27	11	15.8	17	검정색	10
61804248	21	36	12	21.4	23	검정색	6
61804249	29	41	12	29.4	29	검정색	6
61804250	36	52	13	35.4	36	검정색	4
61804251	48	65	13	50.5	48	검정색	4
61804252	7	17	11	7.8	7	회색	10
61804253	9	20	11	10.9	10	회색	10
61804254	11	22	11	12	12	회색	10
61804255	13.5	22	11	13.7	12	회색	10
61804256	16	27	11	15.8	17	회색	10
61804257	21	36	12	21.4	23	회색	6
61804258	29	41	12	29.4	29	회색	6
61804259	36	52	13	35.4	36	회색	4
61804260	48	65	13	50.5	48	회색	4