FIPLOCK® PA6

폐쇄된 디자인의 유연한 주름 전선관 시스템

폐쇄된 디자인의 유연한 주름 전선관 시스템

정보
Hazard Level: HL 3



- 철도
- 화학적 저항성 우수
- 화염 저지력
- 할로겐프리
- 내한성
- 조립 시간
- 저중량
- 내유성
- 자외선 저항

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® PA6


방수



장점
유연한 전선관 디자인은 작은 굽힘 반경을 가능하게 하고 건조한 실내 및 습기 찬 실내뿐만 아니라 옥외용으로도 공간이 제한적인 공간 절약형 설치에 이상적
기계적 충격에 강함
유연한
안적적인 구조

응용 범위
철도 차량 및 버스, 고정 설치 및 제한된 움직임이 발생할 수있는 용도에 사용
철도 기술
대중 교통 수단

제품 특성
낮은 연기 밀도
자체 소화, 물방울 없음
할로겐프리
오일, 원유, 산과 다른 화학물질에 대한 높은 저항성
내후성 및 UV 저항성

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스
인증:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
전달된 색상:	회색 (RAL 7011) 검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료:	PA 6 실리콘 프리 할로겐 프리 UL 94V-0에 따른 불에 대한 특성
온도 범위:	-45°C ~ +120°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

FIPLOCK® PA6

품번	공칭 (노미날) 크기	ID x OD mm	곡률 반경(mm)	FIPLOCK® ONE 시리즈에 최적화	색상	PU ring (m)
표준 무게 버전 (폐쇄)						
61803908	7	6.2 x 10.0	15	12 x 1,5	검정색	50
61803909	10	9.6 x 12.8	20	12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5	검정색	50
61803910	12	12.0 x 15.7	30	16 x 1,5/20 x 1,5	검정색	50
61803911	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	검정색	50
61803912	23	22.0 x 28.4	40	25 x 1,5/32 x 1,5	검정색	50
61803913	29	28.3 x 34.5	50	32 x 1,5/40 x 1,5	검정색	50
61803914	36	35.8 x 42.2	55	40 x 1,5/50 x 1,5	검정색	25
61803915	48	46.7 x 53.8	65	50 x 1,5/63 x 1,5	검정색	25
61803916	56	56.3 x 67.2	100	-	검정색	25
61803917	70	67.2 x 79.6	130	-	검정색	25
61803918	95	91.3 x 106.0	170	-	검정색	10
61803919	125	126.5 x 146.5	380	-	검정색	10
61803920	7	6.2 x 10.0	15	12 x 1,5	회색	50
61803921	10	9.6 x 12.8	20	12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5	회색	50
61803922	12	12.0 x 15.7	30	16 x 1,5/20 x 1,5	회색	50
61803923	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	회색	50
61803924	23	22.0 x 28.4	40	25 x 1,5/32 x 1,5	회색	50
61803925	29	28.3 x 34.5	50	32 x 1,5/40 x 1,5	회색	50
61803926	36	35.8 x 42.2	55	40 x 1,5/50 x 1,5	회색	25
61803927	48	46.7 x 53.8	65	50 x 1,5/63 x 1,5	회색	25
61803928	56	56.3 x 67.2	100	-	회색	25
61803929	70	67.2 x 79.6	130	-	회색	25
61803930	95	91.3 x 106.0	170	-	회색	10
61803931	125	126.5 x 146.5	380	-	회색	10
고중량 버전 (폐쇄)						
61803932	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	검정색	50
61803933	23	22.0 x 28.5	45	25 x 1,5/32 x 1,5	검정색	50
61803934	29	28.3 x 34.7	55	32 x 1,5/40 x 1,5	검정색	50
61803935	36	35.8 x 42.3	60	40 x 1,5/50 x 1,5	검정색	25
61803936	48	46.7 x 54.2	70	50 x 1,5/63 x 1,5	검정색	25
61803937	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	회색	50
61803938	23	22.0 x 28.5	45	25 x 1,5/32 x 1,5	회색	50

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

FIPLOCK® PA6

품번	공칭 (노미날) 크기	ID x OD mm	곡률 반경(mm)	FIPLOCK® ONE 시리즈에 최적화	색상	PU ring (m)
61803939	29	28.3 x 34.7	55	32 x 1,5/40 x 1,5	회색	50
61803940	36	35.8 x 42.3	60	40 x 1,5/50 x 1,5	회색	25
61803941	48	46.7 x 54.2	70	50 x 1,5/63 x 1,5	회색	25

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16