SILVYN® KLICK PG

SILVYN® KLICK PG - SILVYN® RILL용 PG 나사 전선관 연결



조립 시간

내온도성

다양한 승인 인증

장점

빠른 조립
간편한 해체
높은-인장력
높은 씰링 성능
회전 가능

응용 범위

보호 전선관과 조합:
SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA 12

로봇-빌딩
회전 응용

인증

UL FILENUMBER E308201

제품 구성

PG 연결 나사

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® KLICK PG

내부 마감 처리된 본체
스냅인 슬리브를 가진 상단 부분

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅
전달된 색상:	회색(RAL 7001) 검정색(RAL 9005), UV 저항성
재료:	PA6 할로겐프리
보호 평가:	IP 68 IP 69
온도 범위:	-40°C ~ +115°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK PG

품번	PG 크기	SW (mm)	전체 길이 mm	쓰레드(thread) 길이 (mm)	명확한 오프닝 (mm)	외부지름을 고려한 전선관을 위한 것	SILVYN® RILL에 적합	피스 / PU
SILVYN®KLICK PG 회색								
61800860	7	16	32.5	10	7	10	10	50
61800870	9	18	35	10	10	13	13	50
61800880	11	21	37	10	12.5	15.8	16	50
61800850	13.5	24	43	13	13.5	18.5	18	50
61800890	16	27	46	13	17	21.2	21	50
61800900	21	34	48.5	13	23.5	28.5	28	25
61800910	29	40	53.5	14.5	30	34.5	34	25
61800920	36	60	76	17	36	42.5	42	25
61800930	48	70	88	17	47.5	54.5	54	10
SILVYN®KLICK PG 검정색								
61800865	7	16	32.5	10	7	10	10	50
61800875	9	18	35	10	10	13	13	50
61800885	11	21	37	10	12.5	15.8	16	50
61800855	13.5	24	43	13	13.5	18.5	18	50
61800895	16	27	46	13	17	21.2	21	50
61800905	21	34	48.5	13	23.5	28.5	28	25
61800915	29	40	53.5	14.5	30	34.5	34	25
61800925	36	60	76	17	36	42.5	42	25
61800935	48	70	88	17	47.5	54.5	54	10

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.