SILVYN® MSK-M FPS-EDU

SILVYN® MSK-M FPS-EDU - 스트레인 릴리프가 통합된 스크류식 호스

정보
내장된 SKINTOP®케이블 스트레인 릴리프



- 폭 넓은 클램핑 범위
- 최대 진동 보호
- 조립 시간
- 최적 변형 방지
- 튼튼함
- 통합 SKINTOP® 케이블 그랜드

장점
최적 케이블과 전선관 압력 완화
최대 케이블 씰링
빠르고 쉬운 조립
폭 넓은 클램핑 범위
회전 방지 보호

응용 범위
보호 전선관과 조합:

최근 업데이트 (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M FPS-EDU

SILVYN®

FPS-EDU
플랜트 엔지니어링
기계 엔지니어링
케이블이나 전선이 압력 완화와 추가적인 씰링이 제공되어야 할 경우에 사용

제품 특성
SILVYN® 와 SKINTOP® 의 조합

제품 구성
내부 슬리브와 캡 너트를 통한 SILVYN® 전선관 커넥션

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅
재료:	기본 타입: 본체: 니켈 도금된 구리 전선관 접속 마감재: CR/NBR 튜브 마감재: TPE
보호 평가:	케이블측: IP 68 호스측: IP 54(SILVYN® FPS-EDU 포함)
온도 범위:	-30°C ~ +100°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® MSK-M FPS-EDU

품번	미터법 크기	Clamping range in mm	명확한 오프닝 (mm)	SILVYN® FPS-EDU에 적합	피스 / PU
55506146	16 x 1.5	4.5 - 10.0	8.5	14	5
55506147	20 x 1.5	7.0 - 13.0	11	17	5
55506148	25 x 1.5	9.0 - 17.0	14.5	21	5
55506149	32 x 1.5	11.0 - 21.0	19.5	27	5
55506150	40 x 1.5	19.0 - 28.0	27.5	36	1
55506151	50 x 1.5	27.0 - 35.0	35.5	45	1
55506152	63 x 1.5	34.0 - 45.0	47	56	1

최근 업데이트 (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16