


SILVYN® SSV-M

SILVYN® SSV-M - 니켈 도금 구리 미터 나사 전선관 이음쇠



최적 변형 방지



튼튼함

장점

플라스틱 전선관에 대한 인장 강도가 높은 전선관 글랜드

응용 범위

보호 전선관과 조합:

SILVYN® SI

SILVYN® SP

SILVYN® SP-PU

제품 특성

높은-인장력

튼튼함

최적 디자인

제품 구성

미터법 연결 스레드

특수 그립 단면이 있는 전선관 인입부

주의

필요한 전선관 클램프 SILVYN® SCH

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SSV-M

PG threaded versions are to be found in the online catalogue

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅

재료:

몸체: 니켈도금 구리

O-링: NBR

온도 범위:

-20°C에서 +80°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

SILVYN® SSV-M

품번	미터법 크기	SW (mm)	전체 길이 mm	쓰레드(thread) 길이 (mm)	명확한 오프닝 (mm)	SILVYN® SCH에 적합	SILVYN® SI에 적합	SILVYN® SP에 적합	SILVYN® SP- PU에 적합	피스 / PU
SILVYN® SSV-M										
52002827	12 x 1.5/1	16	25	8	7	10 - 16 S	7 x 9	-	-	50
52002828	12 x 1.5/2	19	25	8	9	10 - 16 S	9 x 12	-	-	50
52002840	16 x 1.5/1	19	25	8	8	10 - 16 S	11 x 14	10 x 14	10 x 14	50
52002839	16 x 1.5/2	19	25	8	10	12 - 20 S	13 x 16	12 x 16	12 x 16	50
52002841	20 x 1.5/1	22	25	8	12	16 - 25 S	14 x 18	-	-	50
52002842	20 x 1.5/3	25	25	8	15.5	20 - 32 S	18 x 22	-	-	50
52002843	25x1.5	32	29.5	8.5	19	20 - 32 S	23 x 28	22 x 27	22 x 27	25
52002844	32 x 1.5	40	32.5	9.5	27	25 - 40 S	32 x 38	30 x 36	30 x 36	25
52002845	40x1.5	50	36	11	34	35 - 50 S	-	38 x 44	38 x 44	10
52002846	50 x 1.5	57	39	12	41	40 - 60 S	-	45 x 51	-	5
52002847	63 x 1.5	67	43	12	46	40 - 60 S	-	49 x 56	-	5