

SILVYN® CNP

SILVYN® CNP는 PVC 내부 전선관과 나일론 재킷, UL/CSA 목록이 있는 방수 전선관



화학적 저항성 우수



기계적 저항성

장점

기계적 충격 보호
액체로부터 보호
굴곡 움직임 가능
높은 내유성 및 내산성

응용 범위

기계 엔지니어링
로봇-빌딩
자동 판매기 생산
수출

제품 구성

PVC 내부 전선관
나일론 편조
플라스틱 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
ETIM 5.0 Class 설명: 보호용 플라스틱 호스

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 보호 호스

인증:

UL 1660

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® CNP

전달된 색상:	주황색
재료:	나일론 섬유의 PVC 합성
보호 평가:	IP 67
온도 범위:	-20°C에서 +60°C CSA: -18°C에서 +75°C 단기: 최대 +80°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매



SILVYN® CNP

품번	공칭 (노미날) 크기	ID x OD mm	고정/이동 곡률 반경 in mm	SILVYN® CNP에 적합	PU ring (m)
SILVYN® CNP					
61712930	3/8"	12.6 x 19.4	70.0 / 100.0	1/2"	76
61722330	1/2"	16.1 x 23.4	90.0 / 125.0	1/2"	60
61722340	3/4"	21.0 x 29.5	115.0 / 160.0	3/4"	53
61712460	1"	26.5 x 36.3	170.0 / 200.0	1"	30
61712910	1 1/4"	31.5 x 46.0	200.0 / 240.0	1 1/4"	15
61722270	1 1/2"	40.4 x 52.4	230.0 / 290.0	1 1/2"	15
61722320	2"	52.4 x 66.6	260.0 / 350.0	2"	15