

KW 플라스틱 코일

플라스틱 코일은 케이블 및 도체를 쉽고 빠르게 묶는 데 사용됩니다



화학적 저항성 우수



화염 저지력



기계적 저항성



자외선 저항

장점

케이블의 가요성이 충분히 유지됨
나선형 절단 튜브
시간 절약, 케이블 그리고 전선 묶음 용도

응용 범위

브랜치-오프의 케이블 하네스의 생산 용도
기계적 하중으로 부터 보호 용도

제품 특성

블랙 버전 : UL 94 HB에 따른 화재 동작

포함 사항

Article no. 61759940: Winding tool

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002604

ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 번들 호스

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002604

ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 묶음 호스

일반:

블랙 버전: UV 저항성

재료:

블랙 버전: 폴리아미드 (실리콘 프리와 할로겐 프리)

최근 업데이트 (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

KW 플라스틱 코일

온도 범위:

자연과 착색한 버전 : 폴리에틸렌

Black version: -40°C to +120°C

Natural and coloured Version:

-50°C to 85°C

비고

다른 크기 및 색상 요청시 제공 가능합니다

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

KW 플라스틱 코일

품번	Article description	색상	Bundling area (mm)	PU (m)
KW 플라스틱 코일				
61600010	플라스틱 스파이럴 KW 2	천연색	2.0 - 7.0	50
61600015	플라스틱 스파이럴 KW 2	흑색	2.0 - 7.0	50
61722850	플라스틱 스파이럴 KW 2	청색	2.0 - 7.0	50
61722856	플라스틱 스파이럴 KW 2	황색	2.0 - 7.0	50
61600040	플라스틱 나선형 KW 5	천연색	5.0 - 20.0	30
61600045	플라스틱 나선형 KW 5	흑색	5.0 - 20.0	25
61722851	플라스틱 나선형 KW 5	청색	5.0 - 20.0	25
61600050	플라스틱 나선형 KW 5	황색	5.0 - 20.0	25
61600070	플라스틱 스파이럴 KW 10	천연색	10.0 - 40.0	30
61722840	플라스틱 스파이럴 KW 10	흑색	10.0 - 40.0	25
61722852	플라스틱 스파이럴 KW 10	청색	10.0 - 40.0	25
61600080	플라스틱 스파이럴 KW 10	황색	10.0 - 40.0	25