UV-stabilised cable ties with steel nose

스틸 코를 가진 케이블 타이로 야외 사용에 용이함, 내후성 , UV 안정 케이블 타이



열-저항성

내부식성

자외선 저항

장점
가혹한 환경에서도 일관된 고강도: 극단적인 온도 범위, 습기 및 극한
Lock은 충격과 진동에도 내성을 갖춤
강철 날이 타이 헤더에 고정되어 있고 내마모성, 항자성 강철(유형 16)으로 제작됩니다.

응용 범위
야외 설치 및 발전소 의 유지 보수 에 사용

제품 특성
군납 사양을 충족시키기 위해 2% 탄소 함유

인증
UL file number TY-RAP®: E49405, see table

UL94 V-2에 따른 난연성

포함 사항
추가 기능 "B"(예: TYB 24M)가 제공되는 항목은 케이블 타이가 올바르게 배열된 편리한 작업 박스 제공

기술 데이터

최근 업데이트 (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

UV-stabilised cable ties with steel nose

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 타이
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000046 ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 바인더
전달된 색상:	Black (RAL 9005), UV-resistant
재료:	폴리아미드 6.6 할로겐프리와 실리콘-프리
온도 범위:	-40°C에서 +85°C

비고
B = 상자, 그 외에는 플라스틱 가방
TY-RAP® 는 Thomas & Betts의 등록 상표입니다.

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

제품 정보

UV-stabilised cable ties with steel nose

품번	Article description	UL 인증	길이 x 폭 (mm)	Bundling Ø (mm)	인장 강도 (N)	피스 / PU
Black (UV-resistant)						
61723010	TYB* 23 MX	yes	92.0 x 2.3	2 - 16	80	1000
61723110	TY 232 MX	yes	203.0 x 2.3	2 - 50	80	1000
61723120	TY 234 MX	yes	356.0 x 2.3	2 - 102	80	1000
61723020	TYB* 24 MX	yes	140.0 x 3.6	2 - 29	133	1000
61723130	TY 242 MX	yes	208.0 x 3.6	2 - 50	180	1000
61723040	TY 26 MX	yes	284.0 x 3.6	2 - 76	180	1000
61723140	TY 244 MX	yes	368.0 x 3.6	2 - 103	180	1000
61723030	TYB* 25 MX	yes	186.0 x 4.8	3.5 - 45	220	1000
61723150	TY 253 MX	yes	290.0 x 4.8	3.5 - 78	220	1000
61723060	TY 28 MX	yes	361.0 x 4.8	3.5 - 102	220	1000
61723160	TY 272 MX	yes	223.0 x 6.9	6 - 50	540	500
61723050	TY 27 MX	yes	340.0 x 7.0	6 - 90	540	500
61723070	TY 29 MX	yes	771.0 x 6.9	6 - 229	540	500

최근 업데이트 (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16