

PEW 8.185 압착 펜치

PEW 8.185 독일 제조 사각형 압착으로 절연 전도체 끝 슬리브를 누르기 위한 압착 도구/펜치, 빠르고 안정적



장점

Ergonomic handles and very low hand force required
크림프 다이에 균일한 힘을 전달하여 정확한 크림핑 프로파일 보장
일체형 잠금 장치 (자체 해제 메커니즘)로 인한 DIN 준수 압착 품질
요청된 와이어 크기에 맞게 자동 조절

응용 범위

절연된 그리고 비절연된 도체 터미널 슬리브 프레스 용도
슬리브 길이 20 mm까지 사용 가능 (12 mm보다 긴 슬리브의 경우 적어도 2개의 압착 필요)

제품 특성

크로미늄 도금된 강철 도구로 만들어진 것

주의

최대 12 mm의 엔드 슬리브는 한번만 누르면 되고, 더 긴 엔드 슬리브 (최대 20 mm 길이)는 최소한 두 번 눌러야 합니다

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 class 설명: 압착 도구 케이블 러그, 케이블 엔드
슬리브, 쉴드 연결

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Class 설명: 압착 도구 케이블 러그/커넥터, 코어 엔드
슬리브, 쉴드 연결

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

PEW 8.185 압착 펜치

품번	제품 명칭	mm ²	크림핑 프로필	무게 (kg)	길이 (mm)	피스 / PU
61813736	PEW 8.185	0.08 - 16	정사각형	0.38	180	1