
절연된 패널 커넥터

Insulated panel connectors (type M, T and V), UL approved, with easy entry funnel shape



장점
어느 위치에서나 눌려지는 단단히 납땜된 케이블 러그
그러므로 최상의 전기 전도율을 제공(최소저항성)
케이블이 구부러지거나 으스러지는 위험이 없습니다.

응용 범위
제어 판넬 제조
케이블 조립

인증
화일 번호 E334111, 표 참조

설계
높은 인장 강도 용도
강도 및 전류 흐름성 개선을 위한 것
접촉 프레스안에 플랫 용기 재료는 이중으로 접혀야 하고 단단한-납땜을 해야 함
플라스틱 슬리브의 간편한-엔트리 퍼넬(funnel) 모양은 도체의 간단하고, 빠르고, 안전한 삽입을 가능하게 함 .
1 = 끼원 넣기 암컷 말단, 타입 H
2 = 끼원 넣기 피기백 말단, 유형 T
3 = 끼원 넣기 암컷 말단, 유형 M
4 = 끼원 넣기 암컷 터미널 (완전히 절연된), 타입 V

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000516 ETIM 5.0 class 설명: 원형 플러그/플랫 소켓
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000516 ETIM 6.0 Class 설명: 원형/플랫 커넥터
재료:	황동 주석 도금 폴리아미드, 할로겐프리
온도 범위:	-20°C ~+105°C 단기간: 최대+120°C

최근 업데이트 (13.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

절연된 패널 커넥터

비고
* 타사제품, 랍 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (13.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

절연된 패널 커넥터

품번	제품 명칭	mm²	UL 인증	색상	블레이드 커넥션	d mm	L	W mm	적합한 크림프 인서트	피스 / PU
DIN 46245에 의거한 블레이드 리셉터클, 타입 H)과 유사										
63101020	L-RA 29 H	0.5 - 1.5	yes	적색	2.8 x 0.5	4.1	18.5	3.2	PEW 12.060	100
63101010	L-RA 28 H	0.5 - 1.5	yes	적색	2.8 x 0.8	4.1	18.5	3.2	PEW 12.060	100
63101030	L-RA 49 H	0.5 - 1.5	yes	적색	4.8 x 0.5	4.1	19.5	5	PEW 12.060	100
63101040	L-RA 48 H	0.5 - 1.5	yes	적색	4.8 x 0.8	4.1	19.5	5	PEW 12.060	100
63101050	L-RA 63 H	0.5 - 1.5	yes	적색	6.3 x 0.8	4.1	20	5.6	PEW 12.060	100
63101060	L-RB 48 H	1.5 - 2.5	yes	청색	4.8 x 0.5	5	20	5	PEW 12.060	100
63101070	L-RB 49 H	1.5 - 2.5	yes	청색	4.8 x 0.8	5	20	5	PEW 12.060	100
63101080	L-RB 63 H	1.5 - 2.5	yes	청색	6.3 x 0.8	5	21.5	6.7	PEW 12.060	100
63101110	L-RC 63 H	4 - 6	yes	황색	6.3 x 0.8	6.6	25	6.7	PEW 12.060	100
63101120	L-RC 95 H	4 - 6	no	황색	9.5 x 1.2	6.6	30.1	9.9	PEW 12.060	100
블레이드 커넥터 (타입 M)										
63103010	L-RA 63 M	0.5 - 1.5	yes	적색	6.3 x 0.8	4	22	-	PEW 12.060	100
63103020	L-RB 63 M	1.5 - 2.5	yes	청색	6.3 x 0.8	4.5	22	-	PEW 12.060	100
63103040	L-RC 63 M	4 - 6	yes	황색	6.3 x 0.8	6.3	25	-	PEW 12.060	100
블레이드 용기 브랜치 (타입 T)										
63102010	L-RA 63 T	0.5 - 1.5	no	적색	6.3 x 0.8	3.7	22	7.4	PEW 12.060	100
63102020	L-RB 63 T	1.5 - 2.5	no	청색	6.3 x 0.8	4.3	22	7.5	PEW 12.060	50
완전히 절연된 블레이드용기 (타입 V)										
61794951	L-RA 29 V	0.5 - 1.5	yes	적색	2.8 x 0.5	3.8	19.3	5	PEW 12.060	100
61794952	L-RA 28 V	0.5 - 1.5	yes	적색	2.8 x 0.8	3.8	19.3	5	PEW 12.060	100
61794953	L-RA 49 V	0.5 - 1.5	yes	적색	4.8 x 0.5	3.6	20.2	7.4	PEW 12.060	100
61794955	L-RA 48 V	0.5 - 1.5	yes	적색	4.8 x 0.8	3.6	20.2	7.4	PEW 12.060	100
61794960	L-RA 63 V	0.5 - 1.5	yes	적색	6.3 x 0.8	4.4	21	8.8	PEW 12.060	100
61794968	L-RB 49 V	1.5 - 2.5	yes	청색	4.8 x 0.5	3.9	19.5	7.1	PEW 12.060	100
61794969	L-RB 48 V	1.5 - 2.5	yes	청색	4.8 x 0.8	4.3	20	7.4	PEW 12.060	100
61794970	L-RB 63 V	1.5 - 2.5	yes	청색	6.3 x 0.8	4.5	21	8.8	PEW 12.060	100
61794971	L-RC 63 V	4 - 6	yes	황색	6.3 x 0.8	5.3	26	9	PEW 12.060	100

최근 업데이트 (13.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 권리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16