

구리 편조

EMC 규격을 준하는 차폐를위한 구리 편조는 자동차 산업 (ISO-TS 승인)을위한 다른 전기장으로 전송되는 노이즈로부터 케이블을 보호합니다.



간섭 신호



내온도성

응용 범위

EMC-호환 차폐
접지 테이프로 사용될 수 있음
자동차 산업

포함 사항

50m마다 2 개씩 전달

설계

편조를 조여서 직경 변화 가능

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
ETIM 5.0클래스 설명 : 편조 호스

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001182
ETIM 6.0 Class 설명: 속이 빈 편조 호스

일반:

생산 배치에 따라 작은 차이가 나타날 수 있음

주의:

편조밀도(커버리지) : 최대 오픈 되었을 때 85%

재료:

주석 도금된-구리

온도 범위:

-30°C에서 +105°C
최대. 온도: +120°C (단기)

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

구리 편조

품번	제품 명칭	mm2	약 Ø mm range in mm	전선s x Ø (mm) 번호/수치	구리 지수 (kg/km)	PU (m)
61721370	CU 14	1.32	1 - 4	24 x 7 x 0,1	13.2	100
61721380	CU 410	4.14	4 - 10	24 x 22 x 0,1	41.4	100
61721390	CU 1020	8.29	10 - 20	48 x 22 x 0,1	81.9	100
61721395	CU 2050	18.1	20 - 50	48 x 12 x 0,2	183	100